


**CNMG 120408, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	IC8250
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Kampo spindulys	0,85 mm
Ašmenys	HM
Drožialaužis	M3P
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120408-M3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui