

**DNMG 150612, Rūšis: IC6015****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250811 IC6015
GTIN	7291075305159
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Kietlydinys	IC6015
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Drožliaraužis	M3M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150612-M3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui