

**DNMG 150608, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	F3P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,08 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	IC8150
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 3,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150608-F3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui