

**VNMG 160408, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	F3P
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	IC8150
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,08 - 0,24 mm/aps,
Gamintojo pavadinimas	VNMG 160408-F3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui