

**VNMG 160404, Rūšis: IC6015****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	M3M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Kietlydinys	IC6015
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Gamintojo pavadinimas	VNMG 160404-M3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui