

**VNMG 160404, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	IC8150
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,08 - 0,24 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Drožlialaužis	F3P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Gamintojo pavadinimas	VNMG 160404-F3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui