

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap = 16 mm, Ø D: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218569 125
GTIN	4045197530660
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Dėmesio:**

**Norėdami gauti plokščią griovelio bazę, naudokite neutralias, kairines ir dešines keičiamas plokšteles, kai neutrali plokštelė yra viduriniame lizde.**

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP15**.

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos Ø d <sub>1</sub>	70 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{e maks.}}$	23,7 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	4
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1207
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219983
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219984
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP