

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap = 12 mm, Ø D: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218567 160
GTIN	4045197530523
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

IP15 .

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

Iškyšos Ø d ₁	70 mm
maksimalus įpjovos gylis a _{e maks.}	41,2 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	8
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	160 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1207
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219984
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2