

Garant

Besisukantis tekinimo centras su pailginta viršūne, Didžiausias \emptyset / Morzės kūgis: 86/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	321360 86/4
GTIN	4045197882400
Produktų klasė	31Z

Aprašymas

Modelis:

- Visas įrankis grūdintas ir šlifotas.
- Guolių pritaikymas didelės ašinėms jėgoms.
- Sutepta, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Banguotas sandarinimo žiedas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuvė, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

- **Kombinuotas įrankis standartiniam centravimui ir vamzdžių apdirbimui.**
- **Puiki universali viršūnė universaliam naudojimui rankinėse ir CNC staklėse.**

mažiausias \emptyset d: 19 mm

sutrumpintas galvutės ilgis L_1 : 93,5 mm

Galvutės ilgis L: 121,5 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

maksimalus sūkių skaičius: 3200 min⁻¹

tekinamo ruošinio masė: 550 kg

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	3200 min ⁻¹
tekinamo ruošinio masė	550 kg
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Galvutės ilgis L	121,5 mm
Kūgio kampas a	60 laipsniai
sutrumpintas galvutės ilgis L ₁	93,5 mm
mažiausias Ø d	19 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys