

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap = 14 mm, Ø D: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218568 80
GTIN	4045197530592
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Dėmesio:

Norėdami gauti plokščią griovelio bazę, naudokite neutralias, kairines ir dešines keičiamas plokšteles, kai neutrali plokštelė yra viduriniame lizde.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP15**.

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	20 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2
Iškyšos ilgis L_1	15 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219983
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2