

Garant

**Frezavimo laikiklis 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 42/3mm**



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 211806 42/3 |
| GTIN | 4045197502049 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 55 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 42 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 16 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VCG. 2205 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max} | 82 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 8 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 5,3 laipsniai |

| | |
|---|--------------------------|
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 32,34 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 78 mm |
| $\varnothing D_3$ | 36 mm |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | MTC |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Frezavimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP | 674252 10IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219800 |