

Garant

Frezavimo laikiklis 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	211806 52/3
GTIN	4045197502056
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	52 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	55 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	102 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	10 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	4,05 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	42,34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	98 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP