



PENTACUT 17 N-NP pjovimo įdėklai dešininis, IC1008, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273958 2/17
GTIN	7291075389692
Produktų klasė	26K

Aprašymas

Paskirtis:

Universali mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.

Skirta pjovimui ir griovelių tekinimui. Minkštai pjauna.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,8 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
RETOL	0,02 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	4 mm
CUTDIA	32 mm

Įpjovimo pastūma f	0,05 - 0,09 mm/aps,
Atpjovimo pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 2,5 mm
Serija	PENTACUT
Pjovimo gylis $a_{p\max}$	2,5 mm
Pjovimo gylis $a_{p\min}$	0,05 mm
Gamintojo pavadinimas	PENTA 17-200NP08RS IC1008
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	NP
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 150 m/min
Kietlydinys	IC1008
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas