

Garant

GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC trumpa, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215605 25/7
GTIN	4045197409591
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h6	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 0602..
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219827 (6IP; 0,45 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	21,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,9 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,52 laipsniai
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	23 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219827
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm	211750 0,45