

Garant

GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC trumpa, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215605 16/3
GTIN	4045197409560
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 0602..
Bendras ilgis L_{vis}	75 mm
Iškyšos ilgis L_1	20 mm
Koto Ø D_s h6	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	12,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,9 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,89 laipsniai
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm	211750 0,45
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219827