

**Garant****Frezavimo laikiklis 93°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamosios plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos. Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

**Paskirtis:**

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant galias išėmas.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	35 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M12
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VDGT 11T2..
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	3,5 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	4,01 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	21,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	48 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219801
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9