

Garant

**Karštojo užspaudimo griebtuvas 4,5° su apsaugine funkcija, SK 40 A = 80,
Užspaudimo Ø D1: 12mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302312 12
GTIN	4045197883698
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 5 mm.
- HM įrankiams
- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas)
- Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Sustiprinta konstrukcija

Privalumai:

Tvirta karštojo užspaudimo patrono ir įrankio jungtis

- sumažina įrankio iškritimo riziką;
- apsaugo nuo žalingo radialinio judėjimo.

Be to, kad griebtuvas užtikrina proceso saugumą, sustiprintas modelis taip pat

- sumažina vibraciją ir prailgina įrankio tarnavimo laiką taip pagerindamas paviršių kokybę;
- užspaudžia didesne jėga lyginant su standartiniu karštojo užspaudimo patronu.

Galima rinktis įvairius įrankius! Užgaląstus kotus galima įsigyti iš Hoffmann arba iš kitų tiekėjų!

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui. Saugiklis nuo ištraukimo: įrankio kotas turi būti specialiai užgaląstas. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Pastaba:

Freza turi būti specialiai užgalšta. Užgalandimo būdą galite pasirinkti užsakydami naują įrankį, o taip pat jau turimam įrankiui. **Galandimo numeris: 129100 + tinkama dydžio specifikacija.** Pagalšti galite ir patys pagal pateiktas instrukcijas: <http://ho7.eu/anschliff>.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
tinkamas įrankio pagalandimas 129100	12
Laikiklis	SK 40 A = 80
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/302312-12>