

**Garant**
**Frezavimo laikiklis 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/3mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos. Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

## Techninis aprašymas

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	47 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	5,3 laipsniai

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $a_{\max}$	32,34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP