

Garant**Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas γ : 40laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215700 40
GTIN	4045197658173
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

- Nuožulų frezavimui rekomenduojamos keičiamosios plokštelės: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Naudojant kitas keičiamąsias plokšteles gali sutrumpėti eksploataavimo trukmė ir suprastėti paviršiaus kokybė.
- Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

Techninis aprašymas

didžiausias $\varnothing D_1$	84 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219811 (15IP; 5,0 Nm)
mažiausias $\varnothing D$	35 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	19 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	30 mm

pasiekiamas nuožulos plotis b	24,5 mm
Kampas γ	40 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės \emptyset	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1604..
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Dantų pastūma esant h_{max}	0,16 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219811
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP