

**Garant****Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas  $\gamma$ : 45laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215700 45
GTIN	4045197410528
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Pastaba:**

- Nuožulų frezavimui rekomenduojamos keičiamosios plokštelės: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Naudojant kitas keičiamąsias plokšteles gali sutrumpėti eksploataavimo trukmė ir suprastėti paviršiaus kokybė.
- Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

**Techninis aprašymas**

Kampas $\gamma$	45 laipsniai
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	3
didžiausias $\varnothing D_1$	77,8 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	27 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b	21,4 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1604..
pasiekiamas nuožulos ilgis l	30 mm
mažiausias Ø D	35 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	21,4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Dantų pastūma esant $h_{max}$	0,14 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219811
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0