

Garant

Kopijavimo freza 0°, neigiama, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 10/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212070 10/2L
GTIN	4045197549624
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir spindulinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

$a_{p\ max} = 1,1\ mm$.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,6** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	39 mm
Ø D_3	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0501
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Bendras ilgis $L_{\ vis0}$	110 mm
Koto Ø D_s h6	12 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\ max}$	18 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	5,37 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	3,72 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,1 mm
Reguliuojamas kampas κ	15–27 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219802