

Garant
VHM griebtuvai konfiguruojami, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212000 10
GTIN	4045197659217
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms.

Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$ derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Kotas per visą ilgį nušlifluotas h6 – galima patiems pasirinkti ilgį ir diametrą.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Koto dalis sužeminta iki $\varnothing d_{1 \text{ min}}$.

Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	10 mm
Koto Ø D ₅ h6	12 mm
minimalus leidžiamas išorinis Ø d ₁	9,8 mm
Naudingasis ilgis L ₁	20 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	TopCut
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

