

## Garant

### VHM griebtuvai konfiguruojami, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 16mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212000 16
GTIN	4045197659231
Produktų klasė	29W

#### Aprašymas

##### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms.

**Sistemos radialinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Kotas per visą ilgį nušlifluotas h6 – galima patiems pasirinkti ilgį ir diametrą.

##### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jeį įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Koto dalis sužeminta iki  $\varnothing d_{1 \text{ min}}$ .

#### Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	35 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	16 mm
minimalus leidžiamas išorinis Ø $d_1$	15,8 mm
Koto Ø $D_5 h6$	16 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	15 Nm
Bendras ilgis L	190 mm
Serija	TopCut
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

