

Garant**Kopijavimo freza (RD..10) 0°, neigiama, Weldon kotas, Ø D: 20Lmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212105 20L |
| GTIN | 4045197192523 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir spindulinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 155 mm |
| $\varnothing D_3$ | 10 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ h6 | 20 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Iškyšos ilgis L_1 | 100 mm |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1003 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 38 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 30 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Nuožulos kampas α_{\max} | 5,37 laipsniai |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 7,45 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 2 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 15–30 laipsniai |
| Koto tipas | Weldon kotas |
| Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219804 |
| Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm | 211750 3,8 |