

Garant
Kopijavimo freza (RD..07) 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D: 32mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212100 32
GTIN	4045197192486
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	42 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219803 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0702
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_3$	25 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	23,21 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,21 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219803
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2