

**Garant**
**Kopijavimo freza (RD..10) 0°, neigiama, Weldon kotas, Ø D: 25Lmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212105 25L
GTIN	4045197192547
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir spindulinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	70 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	180 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	48 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	3,22 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	12,45 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	2 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15–30 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8