

Garant

Kopijavimo freza 0°, neigiama, sunkiajam metalui, Weldon kotas, Ø D: 20L mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212110 20L
GTIN	4045197192554
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir spindulinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø D₃: 10 mm

Iškyšos ilgis L₁: 100 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 155 mm

Koto Ø D_s h₆: 20 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}: 30 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Iškyšos ilgis L ₁	100 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
tinkamos keičiamosios plokštelės	RD..1003
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm

Bendras ilgis L_{viso}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	30 mm
Nuožulos kampas α_{max}	537 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	748 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2,5 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, kotas E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP