

HOLEX**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	723551 180
GTIN	4045197888044
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta viršūnė, indukcinio būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), įlietas judrus lankstas.

Replės šlifuotos, keliais komponentais padengtos rankenos.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,7 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,8 mm
visas ilgis	180 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	nušlifuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės