

Garant**Hidraulinė lankstinė svirtis (be magnetinio pado), Iškyša: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

440610 300

GTIN

4045197889584

Produktų klasė

41D

Aprašymas**Modelis:**

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi – visi lankstai fiksuojami centrine fiksavimo rankenėle. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Didelis ir guma aptrauktas smagratis** (Ø 54 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Lankstinės svirtys prie indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka indikatoriams, kurių koto Ø 6 ir 8 mm arba prizmė.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**Hidraulinis centrinis fiksatorius**

su ergonomišku smagračiu

Tikslus reguliatorius

prie laikrodinio indikatoriaus laikiklio

Rutulinis lankstas**Magnetinis padas**

plastikinėje dėžutėje

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, kai neužfiksuoti, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo būsenoje galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

Techninis aprašymas

Sukibimo jėga	1000 N
Išnešimas	300 mm
Prijungimo sriegis	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Atsarginis smagratis Tipas A	440626 A
Atsarginiai stūmokliai Tipas 4	440830 4
Žvaigždinė rankena Tipas 4	440850 4
Fiksavimo varžtas M3 indikatoriaus laikikliui	440858
Reguliavimo varžtas M4×0,35 indikatoriaus laikikliui	440859
Indikatoriaus laikiklis	440860
Tarpinių rinkinys Tipas 1	440855 1