

**Garant****Kopijavimo freza (RD..12) 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212155 35/3
GTIN	4045197321404
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

**Dėmesio:**

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Techninis aprašymas**

Fiksavimo varžtų rinkinys	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..12T3
Tvirtinimo sriegis M	M16

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	42 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	19,94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	2,5 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	2,41 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	68 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219807