

Garant

Kopijavimo freza 0°, neigiama, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212125 52/5
GTIN	4045197192608
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p \max} = 2 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Ø D ₃	42 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	102 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	39,45 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,02 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8