




Freza 90° 5720VZ16, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	220803 52/4
GTIN	2050002058286
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Modelis:

Freza su cilindrinu kotu, subalansuota $G = 6,3$, kai 30000 aps./min. Frezavimo laikiklis su srieginiu tvirtinimu ir frezavimo galvutė turi būti papildomai subalansuoti kartu su tvirtinimo įsprausinėmis prieš apdirbimą dideliu greičiu. Įrankio konstrukcija leidžia tvirtinti visų spindulių keičiamas plokšteles iki $r_e=6,0$ mm, nekeičiant laikiklio ir nekoreguojant ilgio.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZD.. 16M5
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	45 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	88 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	3,37 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	42,5 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229900
-------------------	--------