

Garant

Frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 50/7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215850 50/7
GTIN	4045197221773
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Su anga užsukimui.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.

- Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Nuožulos kampas α_{max}	0,32 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	44,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	97 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP