

Garant

Kopijavimo freza (RD..12) 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212155 42/4 |
| GTIN | 4045197192875 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Fiksavimo varžtų rinkinys | 219807 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |

| | |
|---|--------------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 42 mm |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 42 mm |
| $\varnothing D_3$ | 30 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..12T3 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 26,94 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$ | 72 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 2,5 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 1,79 laipsniai |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$ | 82 mm |
| Koto tipas | su sriegiu |
| Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas |
| įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219807 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219805 |