


**CCGT 09T308, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260079 SP4019
GTIN	2050001938947
Produktų klasė	28D

**Aprašymas**

CCGT 09T308 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 62

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,15 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	62
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Kietlydinys	SP4019

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui