

HOLEX

Vėduoklinis šlifavimo būgnas iš neaustinės medžiagos (ZA) / audinio (ZA), Ø 100×50 mm, Grūdėtumo palyginimas: 80CRS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Produktų klasė	52E

Aprašymas

Modelis:

Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

Derinys iš **šlifavimo audeklo ir neaustinės medžiagos**.

Paskirtis:

Šlifavimo rezultatas panašus kaip šlifavimo audinio grūdėtumas 80 / 120, taip pat ir **įbrėžimų išlyginimui** arba **paviršiaus matinimui**.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	80
rekomenduojamas sūkių skaičius	2800 min ⁻¹
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
BūgnoØ	100 mm
Būgno plotis	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×50 mm
Produkto rūšis	Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		