

Garant

**Frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 50/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

215850 50/6

GTIN

4045197221759

Produktų klasė

210

Aprašymas**Modelis:**

Su anga užsukimui.

Paskirtis:**Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.**

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

Techninis aprašymasBendras ilgis L_{viso}

40 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø

22 mm

Pjovimo briaunos Ø D_c

50 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Nuožulos kampas α_{\max}	0,32 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	44,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	97 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2