

Garant

Pjūklas metalui su GARANT pjūkleliu iš bimetalo, 18 – 32 dantys, progresyviniai



Užsakymo data

Užsakymo numeris	580400
GTIN	4045197377432
Produktų klasė	51S

Aprašymas

Modelis:

Pagal **naujausius ergonominius tyrimus** sukurtas rankinio pjūklo rėmas nevarginančiam ir maksimaliai našiam darbui. **Ypač lengvas, tvirtas dviejų komponentų rėmas** su patogiomis paimti **neslystančiomis užmovomis**. **Pjūklelio įtempimas iki 1000 N (100 kp)** reguliuojamas rankenoje įmontuota veržle. Alternatyvus **pjūklelio tvirtinimas 55°** kampu pjūviams palei paviršių. Visas ilgis 395 mm.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Tiekimo sudėtis:

Su GARANT rankiniu bimetaliu pjūkleliu Nr. 582500: progresyvinis, 18 – 32 dantų / colių. Plokštelės ilgis: 300 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius colyje	18 – 32 progresyvūs
Bendras ilgis	395 mm
Plokštelės ilgis	300 mm
Pjūklelis įtempiamas iki	1000 N
alternatyvus pjūklelio kampas	55 laipsniai

Produkto rūšis

Pjūklas metalui

Priedai

Vienpusis pjūklelis iš bimetalo

582950

Vienpusis pjūklelis iš bimetalo, progresyvinis dantų išdėstymas

582500