

**CC. T 060202, Rūšis: CA510**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260091 CA510
GTIN	4960664696420
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 060202 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui