


**CCGT 060202, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260072 SP4019 |
| GTIN | |
| Produktų klasė | 28D |

Aprašymas

CCGT 060202 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 62

Pjūvio gylis a_p : 0,15 - 3 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Pastūma f | 0,05 - 0,3 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | UNI |
| Pjūvio gylis a_p | 0,15 - 3 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepetraukiamas |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Drožlialaužis | 62 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 30 - 440 m/min |
| Kietlydinys | SP4019 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 060202 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |