

**Garant****Šepetys su silicio karbido grūdeliais (SiC), Ø 100 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	575012 120
GTIN	4045197892645
Produktų klasė	51P

**Aprašymas****Modelis:**

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Apvalus šepetys su **tankiais šereliais (pilnai dengtas)**, integruotas plastikiniame diske.

**Stabilios formos**, nes šereliai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

Nailoniniai šeriai su labai didele **silicio karbido grūdelių dalimi** universaliam naudojimui.

**Privalumai:**

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Mažas radialusis mušimas.**

**Paskirtis:**

Dirbant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų užapvalinimas, baigiamasis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

**Pastaba:**

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

## Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutin.
Šerių storis	1,1 mm
Grūdėtumas	120
Pastūma	3000 - 5500 mm/min
Pristatymas	0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Lėkštelės-Ø D <sub>2</sub>	106 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Darbinės plokštumos Ø	100 mm
Kiaurymės Ø d <sub>1</sub>	22 su griovelium mm
Ilgis H <sub>1</sub>	35 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	1400 - 1700 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius	3500 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Lėkštelė-šepetys

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

CuZn	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka

---

## Priedai

Užtraukimo varžtassu vidiniu aušiniu Koto Ø 22 mm

575096 22