

Garant
Cilindrinė freza aliuminiui, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211755 32/3
GTIN	4067263107057
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) ir 211777 ALU (r = 6,0 mm) reikia sureguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 **3,2 Nm**.

Techninis aprašymas

Nuožulos kampas α_{\max}	4,39 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	19,56 mm
Ø D ₃	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZDHT 1505
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 4 (15IP)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	54 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	8 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 4	219878 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skaitmeniniais rodmenimis, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659912 500
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP