


DNMG 150604, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250796 CA510
GTIN	4960664698288
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150604 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PS
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui