


Garant**Šepetys su silicio karbido grūdeliais (SiC), Ø 144 mm, Grūdėtumas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	575018 180
GTIN	4045197892713
Produktų klasė	51P

Aprašymas**Modelis:**

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Apvalus šepetys su **tankiais šeriais (pilnai dengtas)** integruotas plastikiniame diske. **Stabilios formos**, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

Nailoniniai šeriai su labai didele **silicio karbido grūdelių dalimi** universaliam naudojimui.

Privalumai:

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Labai mažas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Dirbant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Šerių storis	1 mm
Smulkumo laipsnis	glotn.
Grūdėtumas	180
Pristatymas	0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm
Pastūma	4500 - 8000 mm/min
Produkto pavadinimo požymis	Ø 144 mm
Šepčio Ø D ₁	144 mm
Lėkštelės-Ø D ₂	150 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Darbinės plokštumos Ø	144 mm
Kiaurymės Ø d ₁	32 su griovelium mm
Ilgis H ₁	43 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	1000 - 1200 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	2500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Lėkštelė-šepetys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

CuZn	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka

Priedai

Užtraukimo varžtassu vidiniu aušiniu Koto Ø 32 mm

575096 32