

**Garant****Šepetys su keraminiais grūdeliais (CER), Ø 144 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

575038 120

GTIN

4045197892799

Produktų klasė

51P

**Aprašymas****Modelis:**

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Apvalus šepetys su **tankiais šeriais (pilnai dengtas)** integruotas plastikiniame diske. **Stabilios formos**, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

Nailoniniai šeriai su **keraminiais grūdeliais**. Intensyvus šlifavimo poveikis.

**Privalumai:**

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Labai mažas radialinis mušimas.**

**Paskirtis:**

Dirbant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

**Pastaba:**

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

## Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutin.
Grūdėtumas	120
Šerių storis	1,1 mm
Pastūma	4500 - 8000 mm/min
Pristatymas	0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 144 mm
Šepčio Ø D <sub>1</sub>	144 mm
Lėkštelės-Ø D <sub>2</sub>	150 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Darbinės plokštumos Ø	144 mm
Kiaurymės Ø d <sub>1</sub>	32 su griovelium mm
Ilgis H <sub>1</sub>	43 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	1000 - 1200 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius	2500 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Lėkštelė-šepetys

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

---

## Priedai

Užtraukimo varžtassu vidiniu aušiniu Koto Ø 32 mm

575096 32