



Pjovimo diskas Cubitron™ 3 SIAURA, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563319 125
GTIN	4064035079468
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo diskas su **Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui**. Itin didelis pjovimo našumas ir maksimalus tarnavimo laikas.

Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su **patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą**. Palyginti su Cubitron™ II iki 10 % didesnis pjovimo greitis ir 2 kartus tarnavimo laikas. Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.

Paskirtis:

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas. Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v. Idealiai tinka pjauti metalą, kėbulo / laivo plokštes, nerūdijančio plieno vamzdžius, išmetimo vamzdžius, spaustuvus ar surūdijusias tvirtinimo detales.

Specifikacija:

A36S-BF

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20 % pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

DiskoØ	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	tiesus
Specifikacija	A36S-BF
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Forma	41
kai medžiagos storis	7,7 - 8 mm
Disko storis	1,6 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	Spindulys laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Betonas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

CuZn	ribotai tinka
Plastikas, GFK	ribotai tinka
sausasis	tinka