

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260150 HB7020
GTIN	4045197698858
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui