

**Garant****VNGA 160408, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 255466 G      |
| GTIN             | 4045197895448 |
| Produktų klasė   | 21H           |

**Aprašymas****Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

**Aprašymas:**

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliajam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 140 m/min**Techninis aprašymas**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Pjovimo briaunų forma                | G                  |
| Pjovimo sąlygos                      | nepertraukiamas    |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas               |
| Pjovimo sąlygos                               | dažnai pertraukiamas              |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 90 - 140 m/min                    |
| Pastūma $f$                                   | 0,05 - 0,15 mm/aps,               |
| Ašmenys                                       | CBN                               |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm                            |
| Kietlydinys                                   | BU7220                            |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,05 - 0,2 mm                     |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | VNGA 160408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 2                                 |
| Produkto pavadinimo požymis                   | BU7220                            |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekinimui |

## Vartotojo duomenys

|                 | Paskirtis | $V_c$ | ISO kodas |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| Plienas <55 HRC | tinka     |       |           |
| Plienas <60 HRC | tinka     |       |           |
| Plienas <67 HRC | tinka     |       |           |
| nepertraukiamas | tinka     |       |           |
| nereguliarus    | tinka     |       |           |
| pertraukiamas   | tinka     |       |           |
| sausasis        | tinka     |       |           |