

**CC. T 060202, Rūšis: CA510**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Drožlialaužis	GK
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui