


VNMG 160408, Rūšis: SW05

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251754 SW05
GTIN	4960664629930
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VNMG 160408 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	Ti

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui